

ProLine

Tvättmaskiner FS-serien

HUVUDEGENSKAPER

- 807-1154 l trumvolym
- WLS - anpassar vattenmängden till mängden tvätt och typ av tvättgods
- Högcentrifugerande upp till 750 v/min (350G)
- Lucköppning Ø 530-650 mm
- 7" touchskärm med användarvänligt gränssnitt
- 34 olika språk
- 20 förinställda program
- Specialprogram som tillval (99 programplatser)
- Kraftig konstruktion med rostfritt kabinett
- Frisvängande front
- Obalanskontroll med repetition
- Tiltning som tillval
- Klar för doseringssystem



WLS - Water
Level System



1 års
garanti



Huvuddata		FS800	FS1000	FS1200
Trumvolym	l	807	972	1154
Kapacitet	kg	80	100	120
Max centrifugering	v/min	750	720	695
Ljudnivå centrifugering	dB(A)	71	72	72
Tvättid	min	-	-	-
Vattenförbrukning	l	916	1039	1193
Energiförbrukning	kWh	1,32	1,61	1,9
Ångförbrukning	kg	22,8	26	30,7
Artikelnummer		101233	101234	101235

Teknisk data ProLine FS-serien

Huvuddata		FS800	FS1000	FS1200
Artikelnummer		101233	101234	101235
Trumvolym	l	807	972	1154
Max kapacitet	kg	80	100	120
Mått, BxDxH	mm	750	720	695
Vikt	kg	2640	3170	3480
Lucköppning, Ø	mm	530	530	650
Färg		Rostfri	Rostfri	Rostfri
Max centrifugering	v/min	750	720	695
G-faktor vid full centrifugering		350	350	350
Ljudnivå, centrifugering	dB(A)	71	72	72
Förbruk. data normaltätt 60° full maskin ångupp- värmning 8 bar tryck				
Vattenförbrukning	l	916	1039	1193
Energiförbrukning	kWh	1,32	1,61	1,9
Ångförbrukning	kg	22,8	26	30,7
Tvättid	min	-	-	-
Restfuktighet	%	-	-	-
Anslutningar				
Elanslutning		3~/400V/50Hz	-	-
Effekt (standard)	kW	67.5	-	-
Säkring (standard)	A	125	-	-
Vattenventil, Ø	tum	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Avloppsventil, yttre Ø	mm	2x103	2x103	2x103
Avloppspump		-		
Ångventil, Ø	tum	1	1	1
Kapacitet per användningsområde				
Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15		1076	1337	1573
Moppar per tvätt, 100 g, 1:20		403	501	590
Kompleta larmställ		-	-	-
Hästäckestvätt, antal täcken		-	-	-
Juverdukar per tvätt, 60 g, 1:10		-	-	-
Tillbehör/tillval				
Möjlighet till specialanpassningar				
Kan anslutas till bokningssystem/ myntbox				
Kan anslutas till doseringsutrustning		•	•	•
Fundament, höjd	mm			
Uppsamlingsränna, volym	l			
Tiltmekanism	□		□	□
Ånguppvärmning		•	•	•
Kan pelarmonteras		-	-	-

Teckenförklaring

• Standard □ Tillval - Inte tillgänglig

21.05.2025

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.
Du kan hitta fler dokument och information om maskinerna på www.podab.com.

